

MAX




針づまりの低減で誘引作業が極めてスムーズ!

デザイン性を高めた、大好評HT-Rテープナーの後継機を開発。
針詰まりを更に低減させる**新ドライバ・マガジンシステム**を搭載。
グリップにも**エラストマ**(滑り・操作衝撃防止)を付けて、
さらに使い易く、極めてスムーズな作業を実現します!

針詰まりを更に低減させる

新ドライバ・マガジンシステム搭載




パネ固定で自在に動ける新ドライバ・ガイド性を高める壁を搭載した新マガジンでしっかり針を打ち込みます。



下の壁で針をしっかりとガイドするから針詰まりしにくい。

テープが入れやすい



軽とし
約50%減
*

本体一体型アッシャでなくなりにくい

開閉部が切れにくい

軽量
約20%減
*

※当社HT-B(NS)比



グリップの滑りと疲れを軽減する

エラストマを追加

(滑り・操作衝撃防止)



壊れにくく

ヒモ穴の強度もアップ



針詰まり時のマガジンロック解除工具

ジャムクリアスティック付き



MAX 園芸用結束機

楽しくテープナー

HT-R45C

¥10,000
(税込 ¥11,000)

●商品番号 / HT90120 ●JANコード / 4902870841621 ●外形寸法 / H148×L353×W37(mm) ●質量 / 430g ●結束範囲 / 最大φ45mm

マックス純正
専用テープ

テープもマックス!!

「マックス純正テープナー用テープ」は、再生材をいっさい使用していません。
テープナーには、マックス純正テープをお使いください。



日光を浴びてテープが分解

光分解テープ

収穫後はヒビ割れ劣化します。

テープが最も厚い!
保持期間が長い!

NEW

TAPE 250-L 1箱(10巻入)
¥1,440 (税込 ¥1,584)

寸法/厚さ0.25mm×幅11mm×長さ16m
テープ色/オレンジ 保持期間/6~10ヶ月
主な用途/大玉トマト(長期多段取り)・梨(新梢・棚付誘引)
商品品番/TP91919 JANコード/4902870 815714

TAPE 100-R 1箱(10巻入)
¥1,200(税込 ¥1,320)

寸法/厚さ0.1mm×幅11mm×長さ38m
テープ色/クリーム
保持期間/5~10ヶ月
主な用途/ぶどう(デラ)・きゅうり
商品品番/TP91910
JANコード/4902870 067274

TAPE 200-R 1箱(10巻入)
¥1,200(税込 ¥1,320)

寸法/厚さ0.2mm×幅11mm×長さ19m
テープ色/パールグリーン
保持期間/3~6ヶ月
主な用途/トマト
商品品番/TP91916
JANコード/4902870 067151

TAPE 200-L 1箱(10巻入)
¥1,200(税込 ¥1,320)

寸法/厚さ0.2mm×幅11mm×長さ19m
テープ色/ピンク
保持期間/6~10ヶ月
主な用途/ぶどう(中大粒系)・キウイフルーツ
商品品番/TP91917
JANコード/4902870 066260

一般タイプ テープナー用テープ

1箱(10巻入) ¥1,200(税込 ¥1,320)

※テープの厚さが薄い商品(TAPE-10、100-R)を低温で使用しますと、テープ自体が硬くなり引き出せないことがありますので、低温環境下でご使用の場合は厚いテープ(TAPE-15、200-R等)をご使用ください。

TAPE-10

寸法/厚さ0.1mm×幅11mm×長さ40m
テープ色/白
商品品番/TP91010
JANコード/4902870 066093

TAPE-15

寸法/厚さ0.15mm×幅11mm×長さ26m
テープ色/青
商品品番/TP91020
JANコード/4902870 066116

TAPE-25

寸法/厚さ0.25mm×幅11mm×長さ16m
テープ色/赤
商品品番/TP91030
JANコード/4902870 066178

テープナー用 ステープル

604C-L

1箱 ¥400(税込 ¥440)
1連本数/200本
1箱入り数/24連(4,800本)
線材の太さ(mm)/厚さ0.32×巾0.5
商品品番/MS91121
JANコード/4902870 063108



604E-L

1箱 ¥400(税込 ¥440)
1連本数/172本
1箱入り数/28連(4,800本)
線材の太さ(mm)/厚さ0.32×巾0.58
商品品番/MS93305
JANコード/4902870 063016



テープナー シリーズヨウカエバ

セット(2枚入り)1梱包/30セット
¥600(税込 ¥660)



商品品番/TC90045
JANコード/4902870 848934



※テープナー(N)用ギザバ(商品品番TC90017)、HT-R用ギザバ(商品品番TC90015)はご使用いただけません。

詰まったステープルの取り除き方

※ジャムクリアスティックでマガジンを押し戻せない場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。



動画でもステープルの取り除き方を公開中



ホームページアドレス <http://www.max-ltd.co.jp/agf/>
マックス お客様ご相談ダイヤル ☎0120-228-358

月~金曜日(祝日・当社指定休日を除く)

[ナンバーディスプレイ]を利用しています。通話内容は、サービス向上のため録音させていただいております。



注意

掲載商品のご使用にあたっては、必ず付属の取扱説明書、もしくは取扱説明表記に従って正しくお使いください。

※仕様と外観は、改良等により予告なく変更することがあります。

テープナーは、マックス株式会社の登録商標です。



マックス株式会社 AF営業部

本社 〒103-8502 東京都中央区日本橋橋崎町6-6
札幌・仙台・群馬・東京・名古屋・大阪・広島・四国・福岡

お問い合わせ・お求めは……